



Litet mätbord, Typ: 68



Beställningsdata

Ordernummer	442930 68
GTIN	4030234000015
Artikelklass	46K

Beskrivning

Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare och stadig hållare för mätur. Bordsytan är härdad, slipad och läppad. Hållare för mätur \varnothing 8 mm.

Bordsyta med dammspår. Stabilt utförande utan fininställning.

Ytjämnhet $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibrering: D1

kapacitet: 90 mm

största mät höjd: 100 mm

pelar- \varnothing : 22 mm

tvärmens \varnothing : 18 mm

bordets längd: 68 mm

bordets bredd: 60 mm

Teknisk beskrivning

bordets bredd	60 mm
totalhöjd	200 mm
pelar- \varnothing	22 mm

tvärmens Ø	18 mm
största mätthöjd	100 mm
kapacitet	90 mm
bordets längd	68 mm
vikt	3,5 kg
Norm	DIN 876/0
Kalibrering	D1
Produktslag	Litet mätbord

Tjänster

Kalibrering Mätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	016220 400X400
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Mätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400