

**Kullagerprisman, par, inställbara i höjded, för max. arbetsstycke-Ø: 65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	443050 65
GTIN	4030234000428
Artikelklass	46K

Beskrivning**Användningsdata:**

För fasthållning av centerlessdelar eller framskjutande delar.
Även för delar med olika diametermått.

Passar till:

Rundhetsbänk nr 443000 storlek 100 och 150.

Teknisk beskrivning

spetshöjd	99 (d = 10) mm
spårklackens bredd spårklack h6	12 mm
för max. arbetsstycke-Ø	65 mm
Ø-Område	2 - 65 mm
Största bärförmåga per par	30 kg
Produktslag	Kullagerprisma