



Litet mätbord, Typ: 115



Beställningsdata

Ordernummer	442930 115
GTIN	4030234000374
Artikelklass	46K

Beskrivning

Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare och stadig hållare för mätur. Bordsytan är härdad, slipad och läppad. Hållare för mätur \varnothing 8 mm.

Bordsyta med dammspår. Stabilt utförande utan fininställning.

Ytjämnhet $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibrering: D1

kapacitet: 135 mm

största mät höjd: 150 mm

pelar- \varnothing : 28 mm

tvärmens \varnothing : 20 mm

bordets längd: 115 mm

bordets bredd: 98 mm

Teknisk beskrivning

totalhöjd	284 mm
kapacitet	135 mm
vikt	7,1 kg

bordets bredd	98 mm
största mätthöjd	150 mm
bordets längd	115 mm
pelar-Ø	28 mm
tvärmens Ø	20 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibrering	D1
Produktslag	Litet mätbord

Tjänster

Kalibrering Mätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	016220 400X400
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Mätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400