

Garant**Förinställningsapparat, Typ: VG1****Beställningsdata**

Ordernummer	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Artikelklass	31E

Beskrivning**Utförande:**

- 15 tum pekskärm, intuitiv och enkel manövrering med hjälp av symboler.
- Med kalibreringsanordning på grundfästet.
- Digital kamera med 24 gångers förstoring
- Snabbjustering av båda axlarna (X / Z) separat eller samtidigt.
- Finjustering av båda axlarna (X / Z).
- Spindel med 4×90° indexering och spindelbroms.
- Spindelns rund- resp. plangångsfel högst 2 µm.

Apparaten fungerar i samspel med de tillverkningsorienterade programlösningarna – Hoffmann Group Connected, som finns som tillval.

Fördel:

Med den här apparaten får du en kompatibel enhet till en digitalt nätverksansluten tillverkning. Produktivitetssökningar blir möjliga i samspel med den aktuella moduluppbyggda programvaran.

Användningsdata:

För direkt mätning och förinställning av verktygen på maskin resp. bearbetningscell.

leveransinnehåll:

Inklusive kalibreringsanordning på grundhållaren, tangentbord, förvaringsplåtar, eggengöringsmedel och mätprogramvara på flera språk.

Specialtillbehör:

- Underbyggnadsskåp nr 354767.
- Reduceringar nr 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Etikettskrivare nr 085505 storlek LW550 (DYMO).

- Etiketter nr 085565.
- Täckkåpa nr 354789 storlek 1.

OBS!:

Bilden kan avvika från originalet.

Teknisk beskrivning

vikt	150 kg
mätstyrning	PC-mätelektronik
bredd bas	860 mm
Djup	590 mm
total bredd	1500 mm
Snabbinställning	elektromagnetisk
mätmetod	Bildbearbetning 15 tum pekskärm
höjd	1060 mm
grunddimension	SK50
spindelbelastning	100 kg
mätområde X	400 mm
mätområde Z	500 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	VG1
datautgång	Hoffmann Group Connected
Produktslag	Inställningsenhet

Tillbehör

Adressetikettsats, vit Etiketthöjd x etikettlängd 36X89 mm	085565 36X89
Dammskyddshölje, 2 delar Typ 1	354789 1
Underredsskåp för förinställningsapparat Bredd 1500 mm	354767 1500
Adressetikettsats, vit Etiketthöjd x etikettlängd 28X89 mm	085565 28X89

Rotationsmätare	354785
Eggengöringsmedel / Positionerare	354788
ReduceringSK50 / HSK SK-grundhållare / reducering-HSK 50/H100	354775 50/H100
ReduceringSK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V40	354773 50/V40
ReduceringSK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V20	354773 50/V20
ReduceringSK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V30	354773 50/V30
ReduceringSK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V50	354773 50/V50
ReduceringSK50 / PSC SK-grundhållare / reducering-PSC 50/C63	354777 50/C63
ReduceringSK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V16	354773 50/V16
ReduceringSK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V25	354773 50/V25
ReduceringSK50 / HSK SK-grundhållare / reducering-HSK 50/H50	354775 50/H50
ReduceringSK50 / HSK SK-grundhållare / reducering-HSK 50/H63	354775 50/H63
ReduceringSK50 / HSK SK-grundhållare / reducering-HSK 50/H40	354775 50/H40
ReduceringSK50 / PSC SK-grundhållare / reducering-PSC 50/C32	354777 50/C32
ReduceringSK50 / PSC SK-grundhållare / reducering-PSC 50/C40	354777 50/C40
ReduceringSK50 / PSC SK-grundhållare / reducering-PSC 50/C50	354777 50/C50
ReduceringSK50 / PSC SK-grundhållare / reducering-PSC 50/C80	354777 50/C80