



Djupmått med dubbelhake, mätområde: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	418520 300
GTIN	4045197203748
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Mattförkromad mät-skena och nonie med tydligt graverad skala. Finslipade mätytor.

Användningsdata:

Universell för djupmätningar, avstånd, urtag och spår – särskilt i hål. Observera mått a.

Teknisk beskrivning

Nonielängd	39 mm
gradering	1/20 mm
mätskenans tvärsnitt	10×3 mm
mätområde	0 - 300 mm
hakmått a	23 mm
ansatsens längd	100 mm
förpackning	Etui
Mätavvikelse E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad

Kalibrering	A2
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringDjupmått maximaltmätområde 300 mm	021220 300
DAkS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 300 mm	021230 300