

**Litet mätbord, Typ: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	442934 80
GTIN	4045197551269
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare och stadig hållare för mätur. Bordsytan är härdad, slipad och läppad. Hållare för mätur \varnothing 8 mm.

Bordsyta med dammspår. Stabilt utförande utan fininställning.

Ytjämnhet $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibrering: D1

kapacitet: 60 mm

största mätthöjd: 110 mm

pelar- \varnothing : 24,4 mm

bordets längd: 80 mm

bordets bredd: 80 mm

totalhöjd: 210 mm

Teknisk beskrivning

kapacitet	60 mm
bordets bredd	80 mm
vikt	2,5 kg

största mätthöjd	110 mm
pelar-Ø	24,4 mm
bordets längd	80 mm
totalhöjd	210 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibrering	D1
Produktslag	Litet mätbord

Tjänster

Kalibrering Mätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	016220 400X400
Signering laserskrift Typ	018940