



## Höjdritsmått med lupp, ritshöjd: 300mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 443805 300    |
| GTIN         | 4045197204714 |
| Artikelklass | 42D           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Stabil fotplatta med slipat underlag.** Avläsning 0,02 mm med fininställning. Ritsnål med **hårdmetallspets**. Med justerbar mätskena, förstoringsglas och låsskruv.

### Teknisk beskrivning

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kalibrering       | E1            |
| fotplattans bredd | 90 mm         |
| ritshöjd          | 300 mm        |
| fotplattans längd | 135 mm        |
| mätpelartvärsnitt | 28×9 mm       |
| nonie             | 1/50 mm       |
| felgräns          | 0,06 mm       |
| Norm              | Verkstadsnorm |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Mätteknik   | analog                         |
| Material    | Rostfritt stål, INOX           |
| Produktslag | Höjdmättnings- och ritsapparat |

## Tjänster

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximalt mätområde 300 mm | 024640 300 |
| KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 300 mm       | 024630 300 |

## Tillbehör

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Reservritsnål, hårdmetallspets Typ R | 443816 R |
| Reservritsnål, hårdmetallspets Typ E | 443816 E |