



## T-spårskruv (10.9. / 8.8.) lösa, Typ: 1010100



### Beställningsdata

Ordernummer	375305 1010100
GTIN	4020772080402
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

**Standardutförande**, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### leveransinnehåll:

**Separat**, utan mutter och bricka.

#### Specialtillbehör:

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

#### OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivning

smal stenbredd a	9,7 mm
Gänglängd b	60 mm
Nominellt mått T-spår	10 mm
Stenbredd e	15 mm
Höjd k	6 mm
Gänga G	M10
längd L	100 mm

Typ	787
Produktslag	Spårskruv