



T-spårskruv (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 2020125



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 375300 2020125 |
| GTIN | 4020772084318 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning

Utförande:

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Komplett, med extra tjock underläggsbricka nr 375340 och hög mutter nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|---------|
| Gänglängd b | 85 mm |
| smal stenbredd a | 19,7 mm |
| Nominellt mått T-spår | 20 mm |
| Höjd k | 12 mm |
| Stenbredd e | 32 mm |
| Gänga G | M20 |
| längd L | 125 mm |
| Typ | 787 |

Produktslag

Spårskruv