



## T-spårskruv (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 1412160



### Beställningsdata

Ordernummer	375300 1412160
GTIN	4020772084370
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

**Standardutförande**, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### leveransinnehåll:

**Komplett**, med extra tjock underläggsbricka nr 375340 och hög mutter nr 375385.

#### OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivning

Höjd k	8 mm
smal stenbredd a	13,7 mm
Nominellt mått T-spår	14 mm
Stenbredd e	22 mm
Gänglängd b	100 mm
Gänga G	M12
längd L	160 mm
Typ	787

Produktslag

Spårskruv