

Mahr**Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång, ritshöjd: 350mm****Beställningsdata**

Ordernummer	445000 350
GTIN	4059192016807
Artikelklass	43B

Beskrivning**Utförande:**

Kontrastrik, 12 mm hög LCD-display. Ergonomisk, stabil fot med härdad och läppad upplagsyta som gör att den kan förskjutas lätt och utan ryck. Löpare och skena av härdat, rostfritt stål. Stor ratt för positionering och mätning. Extra **fininställning och låsskruv**.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 hårdmetallritsnål nr 445002.

Specialtillbehör:

Hållare för vippindikatorer och mätur nr 445004, datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

fotplattans längd	180 mm
fotplattans bredd	98 mm
vikt	4,8 kg
mätpelartvärsnitt	35×15 mm
ritshöjd	350 mm
felgräns	0,04 mm
avläsning	0,0005 tum

avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Kalibrering	E1
Produktslag	Höjdmätungs- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Reservritsnål, hårdmetallspets	445002
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Typ USB2	498938 USB2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975