

**T-spårskruv (10.9. / 8.8.) lösa, Typ: 161463****Beställningsdata**

Ordernummer	375305 161463
GTIN	4020772080495
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

**Standardutförande**, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**leveransinnehåll:**

**Separat**, utan mutter och bricka.

**Specialtillbehör:**

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

**OBS!:**

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivning**

Höjd k	9 mm
smal stenbredd a	15,7 mm
Stenbredd e	25 mm
Nominellt mått T-spår	16 mm
Gänglängd b	45 mm
Gänga G	M14
längd L	63 mm

Typ	787
Produktslag	Spårskruv