

**T-spårskruv (10.9. / 8.8.) lösa, Typ: 8832****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 375305 8832 |
| GTIN | 4020772084035 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning**Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|--------|
| Stenbredd e | 13 mm |
| Nominellt mått T-spår | 8 mm |
| smal stenbredd a | 7,7 mm |
| Höjd k | 6 mm |
| Gänglängd b | 22 mm |
| Gänga G | M8 |
| längd L | 32 mm |

| | |
|-------------|-----------|
| Typ | 787 |
| Produktslag | Spårskruv |