



## Digitalt djupmått, mätområde: 800mm



### Beställningsdata

Ordernummer	418802 800
GTIN	4045197529107
Artikelklass	42A

### Beskrivning

#### Utförande:

Lättavläst digitaldisplay. Optimala glideegenskaper tack vare **dubbla glidskenor**. Mätbrygga av aluminium med hård beläggning och två hål (M2,5), förskjutna 90°, för infästning av mätspetsarna.

#### leveransinnehåll:

Inklusive mätspets nr 4349002, storlek 2,3 mätbryggor(150, 300 och 450), 1 batteri nr 08 1560 storlek LR44 och provningsprotokoll från fabriken.

#### Specialtillbehör:

Alla utbytes- och specialspetsar nr 434900 – 434915 med gänga M2,5.

### Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 800 mm
Kalibrering	A1
mätskenans tvärsnitt	23,5 × 9 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
felgräns	0,06 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 LR44
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen

Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000

## Tillbehör

Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 17	434900 17
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 20	434900 20
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20

Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 11	434900 11
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 24	434900 24
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Knappceller / specialbatterier Batterityp LR44	081560 LR44
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4

Stålspets Typ 29/20

434900 29/20