



## T-spårskruv (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 1614125



### Beställningsdata

Ordernummer	375300 1614125
GTIN	4020772084455
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

**Standardutförande**, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### leveransinnehåll:

**Komplett**, med extra tjock underläggsbricka nr 375340 och hög mutter nr 375385.

#### OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivning

Höjd k	9 mm
Stenbredd e	25 mm
Gänglängd b	75 mm
smal stenbredd a	15,7 mm
Nominellt mått T-spår	16 mm
Gänga G	M14
längd L	125 mm
Typ	787

Produktslag

Spårskruv