

Mitutoyo

Digital höjdmätare och höjdritsmått med signalgivare, ritshöjd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	445222 600
GTIN	2050001062307
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Batteridrift med mycket låg strömförbrukning.

Datalagringsknapp – du kan frysa mätresultatet genom att trycka på knappen. Alla viktiga delar är härdade. Hög stabilitet tack vare två parallella, härdade mätpelare bredvid varandra med infrästa kuggytor på insidan (strl 1000 med 3 mätpelare). **2 förinställningsvärden** gör det möjligt att spara referenser (t.ex. granitplatta och arbetsstycke). **Ritsnål med hårdmetallspets.** Robust fot med härdad och läppad stödyta. På baksidan av displayhuset finns en vev för snabbinställning och en ratt för fininställning.

Dessutom med **signalmätspets.** Mycket lämpliga för absolutmätningar, jämförelsemätningar och mätning av kedjemått.

Användningsdata:

Givaren avger en akustisk signal när den vidrör mätytan. Mätvärdet behålls även vid fortsatt rörelse (2 mm frigång), enkel hantering. **Kompensation för spetsens \varnothing görs automatiskt.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 skyddskåpa, 1 hårdmetallritsnål nr 445230, 1 signalmätspets.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 445180 för infästning av mätur och vippindikatorer, centrumsökare nr 445250, vinkelmätare nr 453500, hållare nr 453520 och datakabel nr 497080.

Teknisk beskrivning

fotplattans bredd	120 mm
fotplattans längd	180 mm
ritshöjd	600 mm
felgräns	0,04 mm
avläsning	0,005 mm
batterilivslängd cirka	3500 h
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Kalibrering	E1
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Tillbehör

Reservritsnål, hårdmetallspets	445230
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Universalvinkelmätare med lupp skenans längd 300 mm	453500 300
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2

Universalvinkelmätare med lupp skenans längd 500 mm	453500 500
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Hållare för fasthållning av vinkelmätaren	453520
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Universalvinkelmätare med lupp skenans längd 150 mm	453500 150
Sändare Typ S1	498966 S1
Fyrkanthållare	445180