



Höjdritsmått med lupp, ritshöjd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	443805 600
GTIN	4045197326843
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Stabil fotplatta med slipat underlag. Avläsning 0,02 mm med fininställning. Ritsnål med **hårdmetallspets**. Med justerbar mätskena, förstoringsglas och låsskruv.

Teknisk beskrivning

fotplattans längd	175 mm
mätpelartvärsnitt	35×12 mm
fotplattans bredd	120 mm
Kalibrering	E1
ritshöjd	600 mm
nonie	1/50 mm
felgräns	0,06 mm
Norm	Verkstadsnorm

Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 1000 mm	024630 1000
DAkS-kalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximalt mätområde 1000 mm	024640 1000

Tillbehör

Reservritsnål, hårdmetallspets Typ E	443816 E
Reservritsnål, hårdmetallspets Typ R	443816 R