



T-spårskruv (10.9. / 8.8.) lösa, Typ: 101040



Beställningsdata

Ordernummer	375305 101040
GTIN	4020772084042
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

Höjd k	6 mm
Gänglängd b	30 mm
Stenbredd e	15 mm
Nominellt mått T-spår	10 mm
smal stenbredd a	9,7 mm
Gänga G	M10
längd L	40 mm

Typ	787
Produktslag	Spårskruv