

Mitutoyo**Digital höjdmätare och höjdritsmått, ritshöjd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	445152 300
GTIN	4946368583327
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Batteridrift med mycket låg strömförbrukning.

Datalagringsknapp – du kan frysa mätresultatet genom att trycka på knappen. Alla viktiga delar är härdade. Hög stabilitet tack vare två parallella, härdade mätpelare bredvid varandra med infrästa kuggytor på insidan (strl 1000 med 3 mätpelare).

2 förinställningsvärden gör det möjligt att spara referenser (t.ex. granitplatta och arbetsstycke).

Ritsnål med hårdmetallspets. Robust fot med härdad och läppad stödyta. På baksidan av displayhuset finns en vev för snabbinställning och en ratt för fininställning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 skyddskåpa, 1 hårdmetallritsnål nr 443510.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 445180 för infästning av mätur och vippindikatorer, centrumsökare nr 445250, vinkelmätare nr 453500, hållare nr 453520 och datakabel nr 497080.

Teknisk beskrivning

fotplattans längd	135 mm
fotplattans bredd	91 mm

ritshöjd	300 mm
felgräns	0,02 mm
avläsning	0,005 mm
batterilivslängd cirka	3500 h
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Kalibrering	E1
Produktslag	Höjdmätungs- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 300 mm	024630 300
DAkS-kalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximalt mätområde 300 mm	024640 300

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Reservritsnål, hårdmetallspets för ritshöjd 300 mm	443510 300
Universalvinkelmätare med lupp skenans längd 500 mm	453500 500
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357

Sändare Typ S1	498966 S1
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Hållare för fasthållning av vinkelmätaren	453520
Universalvinkelmätare med lupp skenans längd 300 mm	453500 300
Fyrkanthållare	445180
Universalvinkelmätare med lupp skenans längd 150 mm	453500 150
Reservritsnål, hårdmetallspets för ritshöjd 200 mm	443510 200
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2