



Digital höjdmätare och höjdritsmått, ritshöjd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	443850 300
GTIN	4045197204745
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Digitala höjdmätare och höjdritsmått med fininställning. Kraftig fotplatta med slipat underlag. Lättläst LCD-display. Ritsnål med hårdmetallspets.

Funktion:

Nollställning i valfri position.
Datalagringsfunktion (HOLD).
ABS / INC / TOL och SET.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560, typ 357, 1 hårdmetallritsnål nr 443851.

Teknisk beskrivning

fotplattans bredd	90 mm
fotplattans längd	135 mm
ritshöjd	300 mm
vikt	2,1 kg

mätpelartvärsnitt	23×6,1 mm
felgräns	0,05 mm
avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Kalibrering	E1
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 300 mm	024630 300
DAkKS-kalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximalt mätområde 300 mm	024640 300

Tillbehör

Reservritsnål, hårdmetallspets för ritshöjd 300 mm	443851 300
Reservritsnål, hårdmetallspets för ritshöjd 600 mm	443851 600
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357