

Mitutoyo**Bygelmikrometer, mätområde: 225-250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420500 225-250
GTIN	4946368215020
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Från storlek 100–125, lackerad gjutjärnsbygel.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Mättrummans Ø	18 mm
spindel-Ø	6,35 mm
mätområde	225 - 250 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Utförande mätyta	med hårdmetalltänder
spindelindelning	1/50 mm
Kalibrering	B2

felgräns	5 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 500 mm	022050 500
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 300 mm	022040 300