

Garant**Bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Artikelklass	41B

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmätt.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	0 - 25 mm
spindel-Ø	6,5 mm
Mättrummans Ø	19 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Känselvred	ja

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100