



Bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 25 mm
spindel-Ø	6,5 mm
Mättrummans Ø	18 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
felgräns	2 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100