

**Mitutoyo****Bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Från storlek 100–125, lackerad gjutjärnsbygel.

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	0 - 25 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mättrummans $\emptyset$	18 mm
spindelindelning	1/50 mm
spindel- $\emptyset$	6,35 mm
Utförande mätyta	med hårdmetalltänder
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1

felgräns	2 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100