

**Garant****Bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Artikelklass	41B

**Beskrivning****Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

**Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.**

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmåt.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	25 - 50 mm
spindel-Ø	6,5 mm
avläsning	0,01 mm
antal inställningsmåt	1
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mättrummans Ø	19 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863

Känselfred	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

## Tillbehör

inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------