

3D-kantavkännare med indikeringslampa Lång, inspänningsskaftets Ø: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	359078 20
GTIN	4260192270520
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Den fjäderlagrade avkännarkulan skyddar apparaten mot skador vid alltför snabba rörelser. Funktionsdelar härdade och slipade. Beröringsnoggrannhet $\pm 0,005$ mm.

Funktion:

Vid **kontakt mellan avkännarkulan** och **det metalliska arbetsstycket** tänds lampan med hjälp av batterier = referenspunkten detekterad.

Användningsdata:

- **För uppriktning av referensytor eller kanter på verktyg.**
- **Bestämning av hålcentrum centriskt med arbetsspindeln.**

Vid kontakt i z-axeln måste referenslängden i förinställningsapparaten bestämmas och beaktas.

leveransinnehåll:

Inklusive specialbatteri nr 081560 A23.

Teknisk beskrivning

totallängd	167 mm
inspänningsskaftets Ø	20 mm

Ø avkännarkula	10 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 A23
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Pickup

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp A23	081560 A23
---	------------