

Mahr**Bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känslvred och isoleringsskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	17,5 mm
avläsning	0,01 mm
spindel- \emptyset	6,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
felgräns	4 μ m
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25