

**Mahr****Bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känslvred och isoleringsskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	0,01 mm
mätområde	25 - 50 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mättrummans Ø	17,5 mm
spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B2
felgräns	4 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

## Tillbehör

inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------