

Mitutoyo**Bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Utförande mätyta	med hårdmetalltänder
Mättrummans \emptyset	18 mm
spindel- \emptyset	6,35 mm
avläsning	0,01 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	0 - 25 mm
vikt	0,3 kg
Kalibrering	B1
felgräns	2 μ m

Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100