

Mahr**Bygelmikrometer, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420410 50-75
GTIN	4059192003661
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mätområde	50 - 75 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
avläsning	0,01 mm
Mättrummans Ø	17,5 mm
spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B2
felgräns	5 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------