

**Mitutoyo****Bygelmikrometer, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420500 50-75
GTIN	4946368385648
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Från storlek 100–125, lackerad gjutjärnsbygel.

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans $\emptyset$	18 mm
Utförande mätyta	med hårdmetalltänder
Mättrummans gradering	1/50 mm
spindel- $\emptyset$	6,35 mm
avläsning	0,01 mm
spindelning	1/50 mm
mätområde	50 - 75 mm
Kalibrering	B2

felgräns	2 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

## Tillbehör

inställningsmått total längd 50 mm	421100 50
------------------------------------	-----------