

Mitutoyo**Bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

vikt	0,4 kg
Mättrummans Ø	18 mm
Utförande mätyta	med hårdmetalltänder
spindel-Ø	6,35 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	25 - 50 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
felgräns	2 µm

Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------