



T-spårskruv (10.9. / 8.8.) lösa, Typ: 2020315



Beställningsdata

Ordernummer	375305 2020315
GTIN	4020772084134
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Underlägsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

Gänglängd b	190 mm
smal stenbredd a	19,7 mm
Höjd k	12 mm
Nominellt mått T-spår	20 mm
Stenbredd e	32 mm
Gänga G	M20
längd L	315 mm

Typ	787
Produktslag	Spårskruv