

## Kantavkännare, Mäthuvud-Ø: 10/4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Artikelklass	38D

### Beskrivning

#### Utförande:

Spetsen är elastiskt förbunden med fästtappen via en fjäder och ger en

**uppriktningsnoggrannhet på 0,01 mm.**

Alla delar är helt härdade och slipade. Med avsmalnad spets Ø 10 och 4 mm .

#### Utförande reklamtext:

**Uppriktningsnoggrannhet 0,01 mm.**

#### Användningsdata:

För upprikning av referensytor eller kanter på verktyg.

Spindelvarvtal ca 600 1/min.

#### Användning reklamtext:

För upprikning av referensytor eller kanter på verktyg. Spindelvarvtal cirka 600 varv/minut

### Teknisk beskrivning

inspänningsskaftets Ø	10 mm
Mäthuvud-Ø	10 mm
totallängd	90 mm
Produktslag	Pickup

---

## Tillbehör

Reservfjäder för kantsond $\emptyset$ ×totalängd 2,6X25 mm	359010 2,6X25
Reservfjäder för kantsond $\emptyset$ ×totalängd 4,6X40 mm	359010 4,6X40