

**Bygelmikrometer, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420200 50-75
GTIN	4045197203786
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	50 - 75 mm
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	6,5 mm
Mättrummans Ø	18 mm
Kalibrering	B2
felgräns	2 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------