

Garant**Bygelmikrometer, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Artikelklass	41B

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmåt.

Teknisk beskrivning

antal inställningsmåt	1
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	6,5 mm
mätområde	100 - 125 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mättrummans Ø	19 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863

Känslvred	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022050 200
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022040 200

Tillbehör

inställningsmått totallängd 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------