



## Bygelmikrometer 100-gradering, mätområde: 0-25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.

Härdad och slipad mätspindel; låsning med låsanordning.  
Med känselvred och isoleringskydd.

#### leveransinnehåll:

Från storlek 25 – 50 inklusive 1 inställningsmått.

### Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 25 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	8 mm
Mättrummans Ø	30 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

---

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått  
maximaltmätområde 25 mm

022000 25