

**Mitutoyo****Bygelmikrometer, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Från storlek 100–125, lackerad gjutjärnsbygel.

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans Ø	18 mm
avläsning	0,01 mm
spindelindelning	1/50 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	100 - 125 mm
Utförande mätyta	med hårdmetalltänder
Kalibrering	B2

felgräns	3 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022050 200
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022040 200

## Tillbehör

inställningsmått total längd 100 mm	421100 100
-------------------------------------	------------