

Mahr**Bygelmikrometer, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420410 100-125
GTIN	4059192003685
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Mättrummans \emptyset	17,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
spindel- \emptyset	6,5 mm
mätområde	100 - 125 mm
Kalibrering	B2
felgräns	6 μ m
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022050 200
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022040 200

Tillbehör

inställningsmått totallängd 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------