

## Sats spiralborrar HSS nr 114200 med kassett, obelagd, Typ: 1-6



### Beställningsdata

Ordernummer	115160 1-6
GTIN	4045197024589
Artikelklass	11B

### Beskrivning

#### Utförande:

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.  
Normal kärntjocklek utan kärnkona.  
Exakt spets slipning.  
Slipade, väl tilltagna spånspår med snäv stigning.  
Blankslipad yta.  
Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

### Teknisk beskrivning

intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Borrområde	1 - 6 mm
Antal borrar	51
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	W
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Spiralvinkel	35-40 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	gul
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

## Tillbehör

Spiralborr HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 4,9 mm	114200 4,9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2,9 mm	114200 2,9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 5,9 mm	114200 5,9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 4,7 mm	114200 4,7
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2,7 mm	114200 2,7
Spiralborr HSSW Ø DC h8 5,7 mm	114200 5,7

Spiralborr HSSW Ø DC h8 4,4 mm	114200 4,4
Spiralborr HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 4,1 mm	114200 4,1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 5,4 mm	114200 5,4
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3,9 mm	114200 3,9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2,8 mm	114200 2,8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 4,6 mm	114200 4,6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3,2 mm	114200 3,2
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1,7 mm	114200 1,7
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1,1 mm	114200 1,1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1,2 mm	114200 1,2
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2,3 mm	114200 2,3
Spiralborr HSSW Ø DC h8 4,3 mm	114200 4,3
Spiralborr HSSW Ø DC h8 4,2 mm	114200 4,2
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2,6 mm	114200 2,6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3,7 mm	114200 3,7
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3,4 mm	114200 3,4
Spiralborr HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2,4 mm	114200 2,4
Spiralborr HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3,6 mm	114200 3,6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2,1 mm	114200 2,1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3,3 mm	114200 3,3
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1,8 mm	114200 1,8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1,4 mm	114200 1,4

Spiralborr HSSW Ø DC h8 5,6 mm	114200 5,6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 5,2 mm	114200 5,2
Spiralborr HSSW Ø DC h8 5,3 mm	114200 5,3
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1,6 mm	114200 1,6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 5,8 mm	114200 5,8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3,8 mm	114200 3,8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 4,8 mm	114200 4,8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 3,1 mm	114200 3,1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 5,1 mm	114200 5,1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1,9 mm	114200 1,9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 1,3 mm	114200 1,3
Spiralborr HSSW Ø DC h8 2,2 mm	114200 2,2
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-6	115470 1-6