



T-spårskruv (10.9. / 8.8.) lösa, Typ: 1816100



Beställningsdata

Ordernummer	375305 1816100
GTIN	4020772080587
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Underlägsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

smal stenbredd a	17,7 mm
Nominellt mått T-spår	18 mm
Stenbredd e	28 mm
Gänglängd b	65 mm
Höjd k	10 mm
Gänga G	M16
längd L	100 mm

Typ	787
Produktslag	Spårskruv