

**T-spårskruv (10.9. / 8.8.) lösa, Typ: 2220125****Beställningsdata**

Ordernummer	375305 2220125
GTIN	4020772080624
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

Nominellt mått T-spår	22 mm
Höjd k	14 mm
smal stenbredd a	21,7 mm
Stenbredd e	35 mm
Gänglängd b	85 mm
Gänga G	M20
längd L	125 mm

Typ	787
Produktslag	Spårskruv