



Bygelmikrometer 100-gradering, mätområde: 25-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	420750 25-50
GTIN	4045197203861
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.

Härdad och slipad mätspindel; låsning med låsanordning.
Med känselvred och isoleringsskydd.

leveransinnehåll:

Från storlek 25 – 50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	30 mm
avläsning	0,01 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
spindel- \emptyset	8 mm
mätområde	25 - 50 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022050 100

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 25 mm

421100 25