

Garant**Sats spiralborrar HSS/E nr 114400 med kassett, obelagd, Typ: 1-10****Beställningsdata**

Ordernummer	115280 1-10
GTIN	4045197024817
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt precisspetslippning. Borr för serietillverkning.

Förstärkt kärna, blank.

Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

Teknisk beskrivning

intervall mellan borrdiametrar	0,5 mm
Antal borrar	19
Borrområde	1 - 10 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	röd
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	S
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-10	115470 1-10