



Spiralborr HSS nr 114360 som påfyllningsatts, TiN, Typ: 1-6



Beställningsdata

Ordernummer	115265 1-6
GTIN	4045197024725
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

Normal kärna utan kärnkona.

Precis spets slipning.

Profilslipad:

Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, borr för serietillverkning.

Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Teknisk beskrivning

Antal borr	51
Borrområde	1 - 6 mm
intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	TiN
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N

Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Spiralvinkel	35-40 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	56 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	6 m/min	S
GG(G)	lämplig	31 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSSN Ø DC h8 3,1 mm	114360 3,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1,9 mm	114360 1,9

Spiralborr HSSN Ø DC h8 5,8 mm	114360 5,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2,6 mm	114360 2,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 5,6 mm	114360 5,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1,1 mm	114360 1,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 4,2 mm	114360 4,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 3,2 mm	114360 3,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2,3 mm	114360 2,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 3,8 mm	114360 3,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 4,3 mm	114360 4,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 5,2 mm	114360 5,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 3,6 mm	114360 3,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 5,1 mm	114360 5,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 4,6 mm	114360 4,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 4,9 mm	114360 4,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 4,7 mm	114360 4,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 5,9 mm	114360 5,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2,4 mm	114360 2,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 5,7 mm	114360 5,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 3,9 mm	114360 3,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2,7 mm	114360 2,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 3,4 mm	114360 3,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2,9 mm	114360 2,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 4,8 mm	114360 4,8

Spiralborr HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 5,4 mm	114360 5,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 3,3 mm	114360 3,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2,1 mm	114360 2,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 4,4 mm	114360 4,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1,3 mm	114360 1,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 5,3 mm	114360 5,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1,6 mm	114360 1,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 3,7 mm	114360 3,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2,2 mm	114360 2,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1,2 mm	114360 1,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1,7 mm	114360 1,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 4,1 mm	114360 4,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 2,8 mm	114360 2,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1,8 mm	114360 1,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 1,4 mm	114360 1,4