

Hartig

**Bygelmikrometer med hög precision och 50 mm spindelväg, mätområde: 250-300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420900 250-300
GTIN	4250099609233
Artikelklass	46P

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil hammarlackad segjärnsbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863.

**Fördel:**

50 mm spindelväg, perfekt för stora mätområden. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

**leveransinnehåll:**

Utan inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans gradering	1/100 mm
mätområde	250 - 300 mm
spindel-Ø	8 mm
Mättrummans Ø	24 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
felgräns	5 µm
Norm	Verkstadsnorm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 300 mm	022000 300
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 500 mm	022010 500