

**Mitutoyo****Stor bygelmikrometer, mätområde: 400-500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420810 400-500
GTIN	4946368215150
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. Bländfritt förkromad mättrumma med 50-gradering och tydligt graverade, svart ifyllda delstreck och siffror. **4 mätspetsar som enkelt kan bytas ut tillåter ett mätområde på 100 mm per storlek.**

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans $\emptyset$	21 mm
vikt	6,7 kg
antal mätinsatser	4
spindel- $\emptyset$	8 mm
avläsning	0,01 mm
spindelmätväg	25 mm
antal inställningsmått	4
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	400 - 500 mm
Kalibrering	S3

felgräns	3 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 400-500 mm	020450 400-500
--	----------------