




Stor bygelmikrometer 100-gradering, mätområde: 150-300mm



Beställningsdata

Ordernummer	420770 150-300
GTIN	4045197203908
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Härdad och slipad mätspindel. Finläppade hårdmetallbelagda mätytor. Låsning med låsvred. Stor mättrumma med 100-gradering och känselvred. Mätbygel i lättviktskonstruktion, hammarlackerad.

Teknisk beskrivning

antal mätinsatser	6
avläsning	0,01 mm
antal inställningsmått	6
Mättrummans gradering	1/100 mm
spindelmätväg	25 mm
mätområde	150 - 300 mm
Mättrummans Ø	25 mm
spindel-Ø	8 mm
Kalibrering	S3
Norm	DIN 863

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar med förlängningar mätområde 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------