

**Dubbla V-blockpar med byglar, längd × bredd: 75X70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447050 75X70
GTIN	4029713291860
Artikelklass	42D

**Beskrivning****Utförande:**

Av härdat specialstål med två 90° prismor. Sido-, änd- och bottenytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. **Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm**

**Fördel:**

Kan även användas liggande.

**Teknisk beskrivning**

för axel-Ø	5 - 30 mm
Bredd	70 mm
vikt per styck	1,3 kg
höjd	54 mm
Längd	75 mm
Alla delar	Härdad
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma

