

**V-blockpar, längd × bredd: 100X40 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	446420 100X40
GTIN	4045197234377
Artikelklass	42D

**Beskrivning****Utförande:**

Av kompakt, porfritt specialgjutgods. Bearbetade parvis, V-spårets vinkel 90°.

Prismor och upplagsyta frästa. **Parallellitetstolerans 0,064 mm.**

Kalibrering: Pris på förfrågan

för axel-Ø: 6 - 40 mm

höjd: 30 mm

vikt per styck: 0,6 kg

**Teknisk beskrivning**

vikt per styck	0,6 kg
för axel-Ø	6 - 40 mm
Längd	100 mm
Bredd	40 mm
höjd	30 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prismapar

